

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 60-F-NYN

EAN 4031582413298



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

| | |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Ruido de movimiento | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Desgaste | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ○ ○ ○ ○ ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Nombre del producto | Footmaster |
| Tipo | Rueda giratoria Rueda |
| Capacidad de carga a 3 km/h | 250 kg |
| Conductivo eléctrico | No |
| Inoxidable | No |
| Capacidad de carga estática | 250 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 90 °C |
| Altura total | 82.5 mm |
| Ancho total | 70 mm |
| Peso total | 0.7 kg |

SOPORTE

| | |
|-----------------------|--------|
| Color | Blanco |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Radio de giro | 63 mm |
| Interferencia de giro | 126 mm |
| Diámetro del domo | 70 mm |

ARO

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Cojinete | Rodamiento de rodillos, amortiguado |
| Color Aro | Negro |
| Diámetro | 50 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 25 mm |
| Anchura del cuerpo | 25 mm |

AJUSTE

| | |
|--|-------|
| Longitud de la placa | 73 mm |
| Anchura de la placa | 73 mm |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 58 mm |
| Anchura del orificio de la placa (máxima) | 58 mm |
| Diámetro del orificio de la placa | 7 mm |

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 60-F-NYN

EAN 4031582413298

Número de pedido 00062080
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

