

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 60-F-NYN

EAN 4031582413298



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	○ ○ ○ ○ ○
Ruido de movimiento	○ ○ ○ ○ ○
Desgaste	○ ○ ○ ○ ○
Resistencia a la corrosión	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Footmaster
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Capacidad de carga a 3 km/h	250 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	250 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	90 °C
Altura total	82.5 mm
Ancho total	70 mm
Peso total	0.7 kg

SOPORTE

Color	Blanco
Desplazamiento	38 mm
Radio de giro	63 mm
Interferencia de giro	126 mm
Diámetro del domo	70 mm

ARO

Cojinete	Rodamiento de rodillos, amortiguado
Color Aro	Negro
Diámetro	50 mm
Ancho de Banda de rodadura	25 mm
Anchura del cuerpo	25 mm

AJUSTE

Longitud de la placa	73 mm
Anchura de la placa	73 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	58 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	58 mm
Diámetro del orificio de la placa	7 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 60-F-NYN

EAN 4031582413298

Número de pedido 00062080
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

