

ALPHA

3478UFX160P63

EAN 4031582399332



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja	● ● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ● ●
Nodilums	● ● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Alpha
Korpusa tips	Fiksēts atbalsta ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	300 kg
Kravnesība pie 6 km/h	200 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais augstums	200 mm
Kopējais platums	115 mm
Kopējais svars	1,79 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Tērauda loksne, smaga
Dakšas forma	Plašs
Krāsa	Pasivēts ar zilu

RITENIS

Tread hardness	mīksts
Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Gūltnis	Cuscinetto a sfera di precisione, Sigillato
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	160 mm
Protektora platums	46 mm
Korpusa platums	46 mm
Protektora cietība (A)	63 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	137 mm
Plāksnes platums	115 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

ALPHA

3478UFX160P63

EAN 4031582399332

Pasūtījuma numurs 00000802
Produkta rasējumi



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

