ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

# AGILA

## 2477DIK150R05-28 M8/19

EAN 4031582301946



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

### ИЗПЪЛНЕНИЕ

| | |
|---|---|
| Производителност на ролката | ●●●○○ |
| Шум от движение | ●●●●○ |
| Привличане | ●●●○○ |
| Устойчив на корозия | ●●●○○ |

### ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Име на продукта | Agila |
| Тип | Въртящ се Колело с Пълно заключване |
| Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч | 100 kg |
| Електропроводим | Не |
| Неръждаемост | Не |
| Статичен Товароносимост | 200 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 85 °C |
| Обща височина | 188 mm |
| Обща ширина | 60 mm |
| Общо тегло | 1.74 kg |

### ВИЛКА

| | |
|---|---|
| Материал на корпуса | Стоманен лист, среден |
| Форма Вилица | Обхват |
| Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
| Цвят | Синьо покритие |
| Изместване | 36 mm |
| Радиус на завъртане | 131 mm |
| Интерференция при завъртане | 262 mm |
| Диаметър на купол | 60 mm |

### КОЛЕЛО

| | |
|---|---|
| Материал на тялото | Стомана от лист |
| Материал на реазбата | Плътна гума без маркировка |
| Лагер | Конусен сачмен лагер |
| Цвят на Колело | Синьо покритие |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 150 mm |
| Ширина на Резба | 32 mm |
| Ширина на тялото | 32 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 80 бряг A |

### ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---|---|
| Тип на фитинга | Твърдо Щифт кръгло |
| Диаметър на Болт | 28 mm |
| Дължина на Болт | 45 mm |
| Позиция на резбата на Болт | 19 mm |
| Количество отвори за монтаж на Болт | 2 |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA


## 2477DIK150R05-28 M8/19


EAN 4031582301946

Номер на поръчката 00030775

**Чертежи на продукта**



© Copyright 2026 TENTE International GmbH