

## AGILA

2477PIP075P30-11

EAN 4031582361995



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Agila                           |
| Tip                            | Okreni Tocak sa potpuna kocnica |
| Standard                       | EN12530 - Kastori uređaja       |
| Nosivost na 3 km/h             | 60 kg                           |
| Električni provod              | no                              |
| nerdjajuci                     | no                              |
| Statički Nosivost              | 120 kg                          |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                          |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C                           |
| Sveukupna visina               | 100 mm                          |
| Ukupna težina                  | 0.31 kg                         |

## KUCISTE

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Materijal kućišta | Čelični list, srednji |
| oblik viljuska    | siroko                |
| okretni lezaj     | Dve lopte             |
| Boja              | plavo cinkovano       |
| ofset             | 24 mm                 |
| okretni radijus   | 80 mm                 |
| Otpor okretanju   | 160 mm                |

## TOCAK

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Tread hardness             | mekan                         |
| Materijal za telo          | polipropilen                  |
| materijal omotaca          | Cvrsta guma, bez obeležavanja |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj      |
| stitnici omotaca           | Sa threadguard                |
| Prečnik                    | 75 mm                         |
| Širina omotac              | 25 mm                         |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 75 Šor A                      |

## PRILAGOĐAVANJE

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tip uklapanja       | otvor za vijak                                                  |
| dimenzija rupa sraf | 11 mm                                                           |
| Savet               | Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. |

# AGILA

2477PIP075P30-11

EAN 4031582361995

Broj porudžbine 00060573  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

