

COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Compacta
Tipus	Rueda fija
Tracidad de carga a 3 km/h	15 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	30 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	13,5 mm
Àmplia general	19 mm
Pes total	0,01 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Acero, luz
Forquilla Forma	Directe
Color	Passivat blau
Dome Dictel	19 mm

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Coixinet Ilis tub Separador
Eix	Riveció
Roda de color	Grafit negre (RAL9011)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	14 mm
Banda de rodadura ample	14 mm
Corporació ample	14 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	65 Shore D

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rodona
Longitud del forat de placa (màxim)	20 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	20 mm
Placa de diàmetre	2,5 mm

COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024

Número de comanda 00021119
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

