INFORMACIÓ DE PRODUCTE

# COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

| | |
|---|---|
| Actuació Roll | ●●●○○ |
| El soroll del moviment | ●●●○○ |
| Atràcia | ●●●●○ |
| Resistència a a la corrosió | ●●●○○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|---|---|
| Nom del producte | Compacta |
| Tipus | Rueda fija |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 15 kg |
| Conducció elèctrica | No |
| Inoxidable | No |
| Tracidad de carga estàtica | 30 kg |
| Temperatura (mínim) | -20 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C |
| Alçada total | 13,5 mm |
| Àmplia general | 19 mm |
| Pes total | 0,01 kg |

## SUPORT

| | |
|---|---|
| Material d'habitatge | Acero, luz |
| Forquilla Forma | Directe |
| Color | Passivat blau |
| Dome Dictel | 19 mm |

## RODA

| | |
|---|---|
| Material corporal | Poliamida |
| Material de la banda de rodadura | Identitari amb el cos de Roda |
| El Bearing | Coixinet llis tub Separador |
| Eix | Riveció |
| Roda de color | Grafit negre (RAL9011) |
| Protectors de fil | Sense vigilància |
| Diametralització | 14 mm |
| Banda de rodadura ample | 14 mm |
| Corporació ample | 14 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 65 Shore D |

## FITACIÓ

| | |
|---|---|
| Tipus de Fitting | Placa rodona |
| Longitud del forat de placa (màxim) | 20 mm |
| Amplària del forat de placa (màxim) | 20 mm |
| Placa de diàmetre | 2,5 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024

Número de comanda 00021119

**Plànols del producte**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH