

# ALPHA STAINLESS

8478U00125P62

EAN 4031582313406



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ● |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Alpha stainless                      |
| Tipo                              | Rodízio fixo                         |
| Padrão                            | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 250 kg                               |
| Elétrico condutivo                | Não                                  |
| Aço inoxidável                    | Sim                                  |
| Capacidade de carga estática      | 500 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -40 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 80 °C                                |
| Altura total                      | 155 mm                               |
| Largura geral                     | 85 mm                                |
| Peso geral                        | 0,6 kg                               |

## SUPORTE

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Material da caixa | Aço inoxidável, pesado |
| Em Forma de Garfo | Amplo                  |
| Cor               | Aço inoxidável         |

## RODA

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida                  |
| Material do piso da roda   | Idêntico ao centro da roda |
| Rolamento                  | Rolamento liso             |
| Eixo                       | Aparafusado com porca      |
| Cor da Roda                | Branco natural             |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios              |
| Diâmetro                   | 125 mm                     |
| Largura do Piso            | 40 mm                      |
| Largura do corpo           | 40 mm                      |
| Dureza do Piso (D)         | 75 Shore D                 |

## ENCAIXE

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação                       | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa                  | 100 mm                      |
| Largura da placa                      | 85 mm                       |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 77 mm                       |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 60 mm                       |
| Largura do furo da placa (Mínimo)     | 77 mm                       |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 80 mm                       |
| Diâmetro do furo da placa             | 9 mm                        |

# ALPHA STAINLESS

8478UOO125P62

EAN 4031582313406

Número de encomenda 00035113

Desenhos do produto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

