

KAPPA LOAD

9658FTP250P64 CL97

Broj porudžbine 00802704



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Kappa load
Tip	Fiksni Tocak
Standard	EN12533 - Tockovi za teske terete
Nosivost na 4 km/h	2160 kg
Nosivost na 6 km/h	1800 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	3600 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	305 mm
Ukupna širina	140 mm
Ukupna težina	13.64 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
oblik viljuska	siroko, Ojacano
Boja	Zink-gvožđe (transparentno)
Lubrication nipple	1

TOCAK

Materijal za telo	Ливено Гвожђе
materijal omotaca	Poliuretana, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Med žuta (RAL1005)
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	250 mm
Širina omotac	80 mm
Širina tela	80 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	175 mm
Širina ploče	140 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	140 mm
Prečnik otvora ploče	15 mm

KAPPA LOAD

9658FTP250P64 CL97

Broj porudžbine 00802704



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Crteži proizvoda

