

# KAPPA

9681SFP200P63 CL67

EAN 4031582367034

Numéro de commande 00838221



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●●●

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●●●

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Nom du produit                  | Kappa  |
| Type                            | Roulette pivotante avec Blocage directionnel |
| Standard                        | EN12533 - Roulettes forte charge             |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 600 kg                                       |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 500 kg                                       |
| Statique Capacité de charge     | 1000 kg                                      |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                                       |
| Plage de température (maximale) | 85 °C  |
| Hauteur                         | 245 mm                                       |
| Largeur totale                  | 110 mm                                       |
| Poids global                    | 6,789 kg                                     |

## ROUE

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Matériau du corps     | Tôle d'acier, lourd                     |
|                       | souple                                  |
| Bandage               | Pneu élastique, non marquant, vulcanisé |
| Roulement             | Roulement à billes de précision         |
| Axe                   | Vissé avec écrou                        |
| Couleur Roue          | Gris / non marquant                     |
| Pare-fils             | Avec protège-filet                      |
| Diamètre              | 200 mm                                  |
| Largeur du Bandage    | 50 mm                                   |
| Largeur du corps      | 50 mm                                   |
| Dureté du Bandage (A) | 67 Shore A                              |

## CHAPE

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Matériau                | Fonte ou fer forgé, lourd                      |
| Forme Chape             | Galbé, Renforcé                                |
| Pivot                   | Deux courses de balles, Renforcé ou Inoxydable |
| Couleur                 | Zingué bleu                                    |
| Déport                  | 59 mm  |
| Rayon d'encombrement    | 160 mm   |
| Diamètre d'encombrement | 320 mm   |
|                         | ✓  |
| Diamètre du dôme        | 111 mm   |

## RACCORD

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord                       | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque                    | 135 mm               |
| Largeur de plaque                     | 110 mm               |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 75 mm                |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 80 mm                |
| Largeur du trou de plaque (minimale)  | 75 mm                |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 105 mm               |
| Diamètre du trou de la plaque         | 11 mm                |

# KAPPA

9681SFP200P63 CL67

EAN 4031582367034

Numéro de commande 00838221



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

# KAPPA

9681SFP200P63 CL67

EAN 4031582367034

Numéro de commande 00838221



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

