

# ELASTECH

IFP125X50-Ø25

EAN 4031582319804  
Número de comanda 00830807

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## RODA

|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Material corporal                   | Alumini                                   |
| Material de la banda de rodadura    | pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió             |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància                          |
| Diametralització                    | 125 mm                                    |
| Banda de rodadura ample             | 50 mm                                     |
| El forat Eix Diàmetre del forat     | 25 mm                                     |
| Longitud del cub                    | 60 mm                                     |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 68 Shore A                                |

## ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ○ ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ○ ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Nom del producte           | Elastech |
| Tipus de carcassa          | Aro      |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 300 kg   |
| Tracidad de carga a 6 km/h | 240 kg   |
| Tracidad de carga estàtica | 600 kg   |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C   |
| Temperatura màxima (màxim) | 85 °C    |
| Pes total                  | 0,844 kg |

# ELASTECH

IFP125X50-Ø25

EAN 4031582319804  
Número de comanda 00830807



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

