

PURETECH

DVR080X30-Ø12 TRG

EAN 4031582403039



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ● ● ○ ○

Ishrana ● ● ○ ○ ○

otpornost na rdju ● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda Puretech

Tip kućišta Tocak

Standard EN12532 - transportna oprema

Nosivost na 4 km/h 70 kg

Statički Nosivost 140 kg

Temperaturni opseg (Minimalno) -20 °C

Opseg temperature (maksimalni) 60 °C

Ukupna težina 0,234 kg

TOCAK

Materijal za telo	Čelik lista
materijal omotaca	Cvrsta guma crna
Nošenje	kotrljajući lezaj
štitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	80 mm
Širina omotac	30 mm
dimenzija rupa osovine	12 mm
dužina glavčine	44,4 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	85 Šora A

PURETECH

DVR080X30-Ø12 TRG

EAN 4031582403039



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

