

PURETECH

DVR080X30-Ø12 TRG

EAN 4031582403039



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ○ ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Puretech
Tip	Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	70 kg
Statički Nosivost	140 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Ukupna težina	0,234 kg

TOCAK

Materijal za telo	Čelik lista
materijal omotaca	Cvrsta guma crna
Nošenje	kotrljajući lezaj
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	80 mm
Širina omotac	30 mm
dimenzija rupa osovina	12 mm
dužina glavcine	44,4 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	85 Šora A

PURETECH

DVR080X30-Ø12 TRG

EAN 4031582403039



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

