

## LUMINA

6A20POI050L51-10 ZAMAK/9011

EAN 4031582335774

Numéro de commande 00079239



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Attrition ● ● ● ○ ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Lumina                            |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante                |
| Standard                        | EN12528 - Roulettes d'ameublement |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 40 kg                             |
| Statique Capacité de charge     | 80 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                             |
| Hauteur                         | 56 mm                             |
| Largeur totale                  | 55 mm                             |
| Poids global                    | 0,091 kg                          |

## ROUE

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Matériau du corps     | Polypropylène                    |
| Bandage               | Identique au corps de Roue       |
| Roulement             | Moyeu lisse avec tube Entretoise |
| Axe                   | Rivelé                           |
| Couleur Bandage       | Noir graphite (RAL9011)          |
| Couleur Roue          | Noir graphite (RAL9011)          |
| Pare-fils             | Sans protège-filet               |
| Diamètre              | 50 mm                            |
| Largeur du Bandage    | 7 mm                             |
| Largeur du corps      | 7 mm                             |
| Dureté du Bandage (D) | 65 Shore D                       |

## CHAPE

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Matériau                | Moulage-en-zinc / Aluminium       |
| Forme Chape             | Roue Double Chape de Roue, fermée |
| Pivot                   | Tige pivotante                    |
| Déport                  | 20 mm                             |
| Rayon d'encombrement    | 51 mm                             |
| Diamètre d'encombrement | 102 mm                            |

## RACCORD

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Type de raccord           | Trou borgne pour raccord B10 |
| Diamètre du trou de l'Œil | 10 mm                        |

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# LUMINA

6A20POI050L51-10 ZAMAK/9011

EAN 4031582335774

Numéro de commande 00079239



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

---

