

PURETECH AIR

PQR260X85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081

Номер заказа 00031045



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта Puretech air

Тип корпуса Колесо

Грузоподъемность при 3 км/ч 150 kg

Грузоподъемность статическая 150 kg

Общий вес 1,04 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Пневматическая шина, профиль блока
Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипник
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	260 mm
Ширина Протектор	85 mm
Диаметр отверстия Ось	25 mm
Длина хаба	74 mm
Твердость Протектор (A)	55 Береговая A

PURETECH AIR

PQR260X85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081

Номер заказа 00031045



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

