

MAXTECH

UAD 125x38-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582322774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ●

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Maxtech
Tipo	Aro
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	300 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	Sí
Capacidad de carga estática	600 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-25 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Peso total	0.37 kg

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Inyectado
Cojinete	Rodamiento de rodillos, Inoxidable
Color Aro	Blanco natural
Diámetro	125 mm
Ancho de Banda de rodadura	38 mm
Diámetro del agujero del Eje	12 mm
Longitud del cubo	44 mm
Anchura del cuerpo	38 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)	42 Shore D

MAXTECH

UAD 125x38-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582322774

Número de pedido 00034192
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

