PRODUKTINFORMATION

LUMINA

AA20PJI050L51-8 9011/9011/7042

EAN 4031582317473



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Lumina
Type	Drejeligt Hjul
Standard	EN12528 - Møbelhjul
Belastning ved 3 km/t	40 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	80 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	56 mm
Samlet bredde	55 mm
Samlet vægt	0,07 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Polypropylen
Gaffel Form	Dobbelthjul, lukket
Drejekrans	Stift, drejelig
Farve	Grafit sort (RAL9011)
Udladning	20 mm
Udfaldsradius	52 mm
Udfaldsdiameter	104 mm
Dome-diameter	0 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Termoplastisk gummi
Leje	Glideleje med Afstandsrør
Aksel	Nittet
Hjulbane-farve	Traffic grey A (RAL7042)
Hjul farve	Grafit sort (RAL9011)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	50 mm
Hjulbane bredde	10 mm
Aksel Huldiameter	0 mm
Navlængde	0 mm
Fælgbredde	10 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	87 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter	8 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

LUMINA

AA20PJI050L51-8 9011/9011/7042

EAN 4031582317473

Bestillingsnummer 00071465

Produkttegninger

