

ALPHA

3470PJO100P62

EAN 4031582303926
Broj porudžbine 00065134

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Naziv proizvoda | Alpha |
| Tip | Okretanje Tocak |
| Standard | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h | 80 kg |
| Statički Nosivost | 160 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C |
| Sveukupna visina | 128 mm |
| Ukupna širina | 75 mm |
| Ukupna težina | 0,689 kg |

TOCAK

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Materijal za telo | polipropilen |
| materijal omotaca | Termoplastična guma |
| Nošenje | klizni lezaj |
| osovina | Završena sa navrtkom |
| Boja Tocak | Srebrna siva (RAL7001) |
| štيتnici omotaca | Bez stražara |
| Prečnik | 100 mm |
| Širina omotac | 32 mm |
| Širina tela | 32 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 87 Šora A |

KUCISTE

| | |
|-----------------|---------------------|
| Materijal | Čelični list, težak |
| oblik viljuska | siroko |
| okretni lezaj | Dve lopte |
| Boja | plavo cinkovano |
| ofset | 40 mm |
| okretni radijus | 90 mm |
| Otpor okretanju | 180 mm |
| Prečnik kupole | 75 mm |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče | 105 mm |
| Širina ploče | 80 mm |
| Dužina otvora ploče (Minimalno) | 77 mm |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 60 mm |
| Širina otvora ploče (Minimalno) | 77 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm |
| Prečnik otvora ploče | 9 mm |

ALPHA

3470PJO100P62

EAN 4031582303926
Broj porudžbine 00065134



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

3470U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

