

STYLEA

5920UOI075P41-38x38 TFR

EAN 4031582385670



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības trokšnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Stylea
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12528 - Mebeļu atbalsta riteni
Kravnesība pie 3 km/h	50 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	100 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	84 mm
Kopējais platums	54 mm
Kopējais svars	0,17 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteinis
Grozāmais gultnis	Grozāms stienis
Pagriezienu rādiuss	62 mm
Grozāms savienojums	124 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ass	Kniedēts
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	75 mm
Protektora platums	11 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Kvadrātveida plāksne
Plāksnes garums	38 mm
Plāksnes platums	38 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	28 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	28 mm
Plāksnes atveres diametrs	4,4 mm