

ELASTECH HEAT

IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.

EAN 4031582347203



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ● ○
Шум от движение	● ● ● ● ● ○
Привличане	● ● ○ ○ ○ ○
Устойчив на корозия	● ● ● ● ● ●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Elastech heat
Тип	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	80 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Да
Статичен Товароносимост	160 kg
Температурен диапазон (минимален)	-30 °C
Температурен диапазон (максимален)	250 °C
Общо тегло	0.54 kg

КОЛЕЛО

Tread hardness	мек
Материал на тялото	Алуминий
Материал на резбата	Замърсяване, Устойчивост на температура
Лагер	Суха носеща хрост
Цвят на Колело	Метален
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	35 mm
Диаметър на отворите Ос	8 mm
Дължина на центъра	45.5 mm
Ширина на тялото	35 mm
Твърдост на Резба (A)	75 Бръснач A

ELASTECH HEAT

IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.

EAN 4031582347203

Номер на поръчката 00033962
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

