

# STORA

2370PJJ100P30-11

EAN 4031582300321



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●○○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Stora
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	80 kg
Statički Nosivost	160 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	129 mm
Ukupna težina	0,54 kg

## TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Termoplastična guma
Nošenje	kotrljajući lezaj
štitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	100 mm
Širina omotac	32 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

## KUCISTE

Materijal	Čelični list, srednji
oblik viljuska	Slim
okretni lezaj	Dve lopte
ofset	35 mm
okretni radijus	85 mm
Otpor okretanju	170 mm

## PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	otvor za vijak
dimenzija rupa sraf	11 mm

# STORA

2370PJJ100P30-11

EAN 4031582300321



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

