

# NOVATECH

FTF250x80-Ø80-5xØ15

EAN 4031582332124



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○○

Kopás ●●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●○○○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve Novatech

Ház típusa Kerék

Elektromosan vezető Nem

Rozsdamentes Nem

Hőmérséklet-tartomány (minimális) -20 °C

Hőmérséklet-tartomány (maximális) 60 °C

Összsúly 9,04 kg

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Öntöttvas
Futófelület anyaga	Öntött poliuretán
Csapágó	Peremes kerék
Átmérő	250 mm
Futófelület szélessége	80 mm
Tengely furat átmérője	80 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
Furatelosztás átmérője	112 mm
Furat átmérője	15 mm
Alkalmas	komatsu

## SZERELVÉNY

Csavar rögzítőfuratok száma 5

