



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Novatech
Ház típusa	Kerék
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	9,04 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Öntöttvas
Futófelület anyaga	Öntött poliuretán
Csapágó	Peremes kerék
Átmérő	250 mm
Futófelület szélessége	80 mm
Tengely furat átmérője	80 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
Furatelosztás átmérője	112 mm
Furat átmérője	15 mm
Alkalmas	komatsu

SZERELVÉNY

Csavar rögzítőfuratok száma	5
-----------------------------	---

Product Drawings

