

PURETECH

JYX 150x32-Ø8,3 clip

EAN 4031582319972



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ○ ○
Шум от движение	● ● ● ● ○
Привличане	● ● ● ○ ○
Устойчив на корозия	● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Puretech
Тип	Колело
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	150 kg
Електропроводим	Да
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	300 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	85 °C
Общо тегло	0.89 kg

КОЛЕЛО

Tread hardness	мек
Материал на тялото	Цинков лят
Материал на реазбата	Плътна гума черен, електропроводим
Лагер	Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран
Цвят на Колело	Метален
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	150 mm
Ширина на Резба	32 mm
Диаметър на отворите Ос	8.3 mm
Дължина на центъра	35.5 mm
Ширина на тялото	32 mm
Твърдост на Резба (A)	75 Бръснач A

PURETECH

JYX 150x32-Ø8,3 clip

EAN 4031582319972

Номер на поръчката 00024890
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

