INFORMAȚII DESPRE PRODUS

ELASTECH

IEP 300x55-Ø25 HL60

EAN 4031582319774



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●○○○
Zgomot de mișcare	●●●●●
Atriție	●●●○○
Rezistență la coroziune	●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Elastech
Tip	Roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	600 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	480 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	1200 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	85 °C
Greutate totală	3,87 kg

ROATĂ

Tread hardness	moale
Material pentru corp	Aluminiu
Material al benzii de rulare	Anvelopă elastică, neagră, vulcanizată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Roată	Jet negru (similar RAL9005)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	300 mm
Benză de rulare	55 mm
Diametrul găurii Axă	25 mm
Lungime butuc	60 mm
Lățimea corpului	55 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	68 Pe malul A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

IEP 300x55-Ø25 HL60

EAN 4031582319774

Numărul de comandă 00837180

Desene ale produsului




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

IEP 300x55-Ø25 HL60

EAN 4031582319774

Numărul de comandă 700837180



© Copyright 2026 TENTE International GmbH