

# AGILA STAINLESS

7470PJO100P50

EAN 4031582350128  
Objednáací číslo 00036323

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor	●●●○○
Hlučnost	●●●●●
Opotřebení	●●●○○
Odolné vůči korozi	●●●●●

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila stainless
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	80 kg
Nerezové	✓
Statická Nosnost	160 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	135 mm
Stavební výška	60 mm
Celková hmotnost	0,543 kg

## KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Ložisko
Barva Kola	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Šířka středu kola	32 mm
Tvrдост Běhoun (A)	87 Obuv A

## UCHYCENÍ

Materiál	Nerezové ocel, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Nerezové ocel
Vyosení	38 mm
Poloměr otáčení	88 mm
Průměr otáčení	176 mm
Poloměr otáčení	60 mm

## MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	77 mm
Šířka plotny	67 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	46,5 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	51,5 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	56 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	61,5 mm
Průměr otvoru plotny	8,5 mm

# AGILA STAINLESS

7470PJO100P50

EAN 4031582350128  
Objednáací číslo 00036323



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

