产品信息

# AGILA CARE

2474PJO150R36-32S30 4xM6

EAN 4031582301618



图片可能与原产品不同

## 表现

| | |
|---|---|
| 滚动性能 | ●●●○○ |
| 运动噪音 | ●●●○○ |
| 损耗 | ●●●○○ |
| 耐腐蚀性 | ●●●○○ |

## 核心属性

| | |
|---|---|
| 产品名称 | Agila care |
| 外壳类型 | 带中控全锁或方向锁的万向脚轮 |
| 标准 | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 100 kg |
| 导电 | 否 |
| 不锈 | 否 |
| 静态载重 | 200 kg |
| 温度范围（最低） | -20 °C |
| 最高温度范围 | 60 °C |
| 总高 | 188 mm |
| 总重量 | 1.03 kg |

## 支架

| | |
|---|---|
| 外壳材料 | 钢板，中号 |
| 支架形状 | 宽 |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
| 颜色 | 蓝色钝化 |
| 偏移量 | 45 mm |
| 旋转半径 | 120 mm |
| 转向干涉 | 240 mm |

## 轮子

| | |
|---|---|
| 轮体材料 | 聚丙烯 |
| 胎面材料 | 热塑性橡胶 |
| 轴承 | 滑动轴承 |
| 侧盖 | 无螺纹护罩 |
| 直径 | 150 mm |
| 胎面宽度 | 32 mm |
| 胎面硬度 （A） | 87 岸 A |

## 固定件

| | |
|---|---|
| 固定件类型 | 带凸轮孔的阀杆，用于异型杆，短版本 |
| 螺栓直径 | 32 mm |
| 螺栓长度 | 51 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

产品信息

# AGILA CARE

2474PJO150R36-32S30 4xM6

EAN 4031582301618

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 产品图纸

