

STYLEA

5920UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016

EAN 4031582310795

Номер заказа 00071011



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Название продукта | Stylea |
| Тип | Поворотное Колесная опора |
| Стандартный | EN12528 - Мебельные колесные опоры |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 50 kg |
| Грузоподъемность статическая | 100 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| Общая высота | 77 mm |
| Общая ширина | 54 mm |
| Общий вес | 0,177 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---|
| Материал корпуса | Полиамид |
| Материал протектора | Термопластичная резина |
| Подшипник | Подшипник скольжения с Проставка трубой |
| Ось | Заклепки |
| Цвет Протектор | Антрацитово-серый (RAL7016) |
| Цвет Колесо | Черный графит (RAL9011) |
| Защита от проводов | Без защиты резьбы |
| Диаметр | 75 mm |
| Ширина Протектор | 8 mm |
| Диаметр отверстия Ось | 0 mm |
| Длина хаба | 0 mm |
| Ширина тела | 8 mm |
| Твердость Протектор (A) | 87 Береговая A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Материал | Полиамид |
| Форма Вилы | Кронштейн сдвоенного Колесо |
| Поворотный узел | Стержень, поворотный |
| Цвет | Черный графит (RAL9011) |
| Офсет (Смещение) | 30 mm |
| Радиус поворота | 62 mm |
| Поворотное соединение | 124 mm |
| Диаметр купола | 20 mm |

ФИТИНГ

| | |
|------------------|--|
| Тип фитинга | Стержень с кольцом для захвата, с воротником |
| Диаметр Стержень | 11 mm |
| Длина Стержень | 20 mm |

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

STYLEA

5920UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016

EAN 4031582310795

Номер заказа 00071011



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

