

ALPHA

3477UVH080P62

EAN 4031582306217



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha
Tip	Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	100 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	108 mm
Ukupna širina	75 mm
Ukupna težina	0.91 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, težak
oblik viljuska	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	plavo cinkovano
ofset	44.5 mm
okretni radijus	121 mm
Otpor okretanju	242 mm
Prečnik kupole	75 mm

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Cvrsta guma crna
Nošenje	klizni lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Grafitna crna (RAL9011)
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	80 mm
Širina omotac	35 mm
Širina tela	35 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	90 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	39 Šor D

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	105 mm
Širina ploče	80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	77 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	60 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Prečnik otvora ploče	9 mm

ALPHA

3477UVH080P62



EAN 4031582306217

Broj porudžbine 00001391
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3477U00080P62-new



Platte 3470-080P62-105x80

