

DURATECH

MOP 200X50-Ø35 HL60

EAN 4031582320053

Numéro de commande 00801262



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Polyamide , super lourd
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Blanc naturel
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	200 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Diamètre du trou de l'Axe	35 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps	50 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D
Type de roulement	6307

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●●

Bruit de mouvement ●●○○○

Attrition ●●●●●

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Type	Roue
Standard	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	3360 kg
Capacité de charge à 6 km/h	2800 kg
Statique Capacité de charge	5600 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids global	2,578 kg

DURATECH

MOP 200X50-Ø35 HL60

EAN 4031582320053

Numéro de commande 00801262



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

