

AGILA STAINLESS

7470PJO150P50

EAN 4031582349757



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ●

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Agila stainless
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	100 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	yes
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	183 mm
Ukupna težina	0.76 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	nerdjajuci čelik, medijum
oblik viljuska	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	nerdjajuci čelik
ofset	45 mm
okretni radijus	120 mm
Otpor okretanju	240 mm

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Termoplastična guma
Nošenje	klizni lezaj
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	150 mm
Širina omotac	32 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	77 mm
Širina ploče	67 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	56 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	61.5 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	46.5 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	51.5 mm
Prečnik otvora ploče	8.5 mm

AGILA STAINLESS

7470PJO150P50

EAN 4031582349757

Broj porudžbine 00037287
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

