

## STYLEA

5920XGI065L51-10 DOM27

EAN 4031582344707



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ○ ○

Resistência à corrosão ● ● ● ● ○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Nome do produto                   | Stylea                        |
| Tipo de alojamento                | Rodízio giratório             |
| Padrão                            | EN12528 - Rodas de mobiliário |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 50 kg                         |
| Elétrico condutivo                | ✓                             |
| Capacidade de carga estática      | 100 kg                        |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C                        |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 40 °C                         |
| Altura total                      | 68 mm                         |
| Largura geral                     | 42 mm                         |

## RODA

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida, eletro-condutivo              |
| Material do piso da roda   | Borracha termoplástica, eletro-condutivo |
| Rolamento                  | Rolamento liso com espaçador             |
| Eixo                       | Rivetado                                 |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios                            |
| Diâmetro                   | 65 mm                                    |
| Largura do Piso            | 7 mm                                     |
| Dureza do Piso (A)         | 87 Shore A                               |

## SUPORTE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Material                | Poliamida              |
| Em Forma de Garfo       | Roda dupla com suporte |
| Rolamento giratório     | Com espiga, giratória  |
| Raio giratório          | 53 mm                  |
| Interferência giratória | 106 mm                 |
| Diâmetro do dome        | 27 mm                  |

## ENCAIXE

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Tipo de fixação  | Furo passante para encaixe B10 |
| Diâmetro do furo | 10 mm                          |

## INFORMAÇÕES DO PRODUTO

# STYLEA

5920XGI065L51-10 DOM27

EAN 4031582344707



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

---

