

AGILA

2470DYK100P50

EAN 4031582335187



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ● ○
Атритація	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Agila
Тип	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12530 — Катори пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	80 kg
Електропровідність	Так
Нержавіюча сталь	Ni
Статичний Вантажопідйомність	160 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	85 °C
Загальна висота	135 mm
Загальна ширина	60 mm
Загальна вага	0,9 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Сталевий лист, середній
Вила Форма	Широка
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	38 mm
Радіус повороту	88 mm
Поворотне з'єднання	176 mm
Діаметр ковпачка	60 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Сталь аркуша
Матеріал протектору	Лита гума, чорний, електричний
Носіння	Конічний кульковий підшипник
Колір Колесо	Пасивований блакитним
Захист різби	3 різбовим поручителем
Діаметр	100 mm
Протектор	32 mm
Ширина тіла	32 mm
Твердість Протектор (A)	80 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	77 mm
Ширина тарілки	67 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	46,5 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	51,5 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	56 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	61,5 mm
Діаметр отвору планшета	8,5 mm

AGILA

2470DYK100P50

EAN 4031582335187

Номер замовлення 00028593

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

