

# INTEGRAL TWIN

2946UAP150R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN 4031582302622



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ● |
| Hlučnost           | ● ● ● ○ ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Název produktu              | Integral twin                                  |
| Typ                         | Otočné Kolečko s centrálním ,<br>Totální brzda |
| Norma                       | EN12531 – Kolečka pro<br>nemocniční lůžka      |
| Nosnost 3 km/h              | 150 kg                                         |
| Nosnost 4 km/h              | 150 kg                                         |
| Elektrické vodivé           | Ne                                             |
| Nerezové                    | Ne                                             |
| Statická Nosnost            | 450 kg                                         |
| Rozsah teploty (minimální)  | -25 °C                                         |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C                                          |
| Celková výška               | 175 mm                                         |
| Stavební výška              | 75 mm                                          |
| Celková hmotnost            | 1,42 kg                                        |
| Certifikace                 | Testováno a monitorováno pomocí<br>TÜV Süd     |

## UCHYCENÍ

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Materiál pouzdra | Ocelový plech, střední   |
| Tvar Vidlice     | Uchycení dvou Kolo       |
| Otočné ložisko   | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva vidlice    | Šedá bílá (RAL9002)      |
| Vyosení          | 45 mm                    |
| Poloměr otáčení  | 70 mm                    |
| Průměr otáčení   | 248 mm                   |

## KOLO

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu    | Polyamid                 |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Vstříknuty   |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva Kola         | Šedá bílá (RAL9002)      |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdrem    |
| Průměr             | 150 mm                   |
| Šířka Běhoun       | 15 mm                    |
| Šířka středu kola  | 15 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A                |
| Tvrdost Běhoun (D) | 42 Shore D               |

## MONTÁŽ

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Typ uchycení               | Přírubový čep s spínací vačka pro<br>profilové tyče |
| Průměr čepu                | 28 mm                                               |
| Délka čepu                 | 96 mm                                               |
| Poloha závitů šroubu       | 19 mm                                               |
| Množství montážních otvorů | 4                                                   |

Německá  
cena za  
DesignOcenění  
Red Dot  
Design  
Award

# INTEGRAL TWIN

2946UAP150R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN 4031582302622

Objednací číslo 00035803

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

