

STYLEA

5925UAI055L51-8

EAN 4031582406399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●○○

Hałas ruchowy ●●●○○

Odejście ●●●○○

Odporność na korozję ●●●●○

PODSTAWOWE ATYTY

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu | Stylea |
| Typ | Kółko obrotowe z Hamulec koła |
| Standardowy | EN12528 – Kółka meblowe |
| Nośność przy 3 km/h | 40 kg |
| Nośność statyczne | 80 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -10 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 40 °C |
| Wysokość całkowita | 57 mm |
| Szerokość całkowita | 37 mm |
| Waga całkowita | 0,72 kg |

KOŁO

| | |
|----------------------|--|
| Materiał ciała | Poliamid |
| Materiał bieżni | Poliuretan, Wtrysk |
| Łożysko | Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa |
| Oś | Nitowane |
| Oslony gwintu | Bez osłony gwintu |
| Średnica | 55 mm |
| Szerokość Bieżnia | 11 mm |
| Twardość Bieżnia (A) | 92 Shore A |

OBUDOWA

| | |
|------------------------|---------------------|
| Materiał | Poliamid |
| Kształt Widelec | Obudowa na dwa Koło |
| Łożysko obrotowe | Trzpień , obrotowy |
| Promień działania koła | 47 mm |
| Zasięg działania koła | 94 mm |
| Średnica kopuły | 18 mm |

MOCOWANIE

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Typ mocowania | Otwór nieprzelotowy do mocowania B10 |
| Średnica otworu Trzpień | 8 mm |

STYLEA

5925UAI055L51-8

EAN 4031582406399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

