

AGILA

2470PJO125R05-32

EAN 4031582300819



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

| | |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor | ● ● ● ● ○ |
| Hlučnost | ● ● ● ● ○ |
| Opotřebení | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Název produktu | Agila |
| Typ | Otočné Kolečko |
| Norma | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h | 100 kg |
| Elektrické vodivé | Ne |
| Nerezové | Ne |
| Statická Nosnost | 200 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková výška | 163 mm |
| Celková hmotnost | 0,97 kg |

UCHYCENÍ

| | |
|------------------|------------------------|
| Materiál pouzdra | Ocelový plech, střední |
| Tvar vidlice | Široký |
| Otočné ložisko | Dva míčové závody |
| Barva vidlice | Pasivováno modrou |
| Vyosení | 41 mm |
| Poloměr otáčení | 103,5 mm |
| Průměr otáčení | 207 mm |

KOLO

| | |
|--------------------|---------------------|
| Materiál středu | Polyprpylen |
| Materiál běhounu | Termoplastická pryž |
| Ložisko | Ložisko |
| Ochranná krytka | Bez pouzdra |
| Průměr | 125 mm |
| Šířka Běhoun | 32 mm |
| Tvrdość Běhoun (A) | 87 Obuv A |

MONTÁŽ

| | |
|--------------|----------------------------|
| Typ uchycení | Pevný Přírubový čep kulatý |
| Průměr čepu | 32 mm |
| Délka čepu | 45 mm |

AGILA

2470PJO125R05-32

EAN 4031582300819



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

