

# ZETA

4687UAP125P63

EAN 4031582396409  
Bestelnummer 00838461



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Zeta
Type	Zwenkwiel met dubbele rem
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	300 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	240 kg
Statisch Draagvermogen	600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-30 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	164 mm
Totale breedte	96 mm
Totaal gewicht	2,937 kg

## WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lager	Precisiekogellagers
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Breedte wielkern	40 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D

## VORK

Materiaal	Staalplaat, zeer zwaar
Vork Vorm	Breed, versterkt
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	60 mm
Zwenk radius	161 mm
Uitzwenking	322 mm
Diameter koepel	96 mm

## BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	137 mm
Breedte plaat	105 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	105 mm
Diameter bevestigingsgat	11 mm

# ZETA

4687UAP125P63

EAN 4031582396409  
Bestelnummer 00838461



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

