

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL

EAN 4031582413274



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	○ ○ ○ ○ ○
运动噪音	○ ○ ○ ○ ○
损耗	○ ○ ○ ○ ○
耐腐蚀性	○ ○ ○ ○ ○

核心属性

产品名称	Footmaster
外壳类型	万向脚轮
3 km/h的载重	1000 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	1000 kg
温度范围 (最低)	-10 °C
最高温度范围	90 °C
总高	120 mm
总宽度	100 mm
总重量	1.8 kg

支架

颜色	白色
偏移量	52 mm
旋转半径	89 mm
转向干涉	178 mm
圆顶直径	100 mm

轮子

轴承	滚柱轴承, 阻尼
轮子颜色	黑色
直径	75 mm
胎面宽度	30.5 mm
轮体宽度	30.5 mm

固定件

螺栓孔直径	16 mm
-------	-------

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL

EAN 4031582413274

订单号 00062073
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

