

DURATECH HEAT

BOG 100x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582347227



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ○ ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ●
otpornost na rdju	● ● ● ● ●

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Duratech heat
Tip	Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	125 kg
Električni provod	no
nerdjajući	yes
Statički Nosivost	250 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-40 °C
Opseg temperature (maksimalni)	280 °C
Ukupna težina	0.3 kg

TOCAK

Materijal za telo	plastika termoset, otporan na toplotu
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	gram sa suvim ležajem
Boja Tocak	Crna
Prečnik	100 mm
Širina omotac	35 mm
dimenzija rupa osovina	8 mm
dužina glavnice	45.5 mm
Širina tela	35 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	90 Šor D

DURATECH HEAT

BOG 100x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582347227

Broj porudžbine 00035370
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

