INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	●●●●●
Bruit de mouvement	●●●○○
Attrition	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech plus
Type	Roue
Standard	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	240 kg
Capacité de charge à 6 km/h	200 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	480 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C

ROUE

Matériau du corps	Polyamide , super lourd
Bandage	Double bride avec Traces
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	50 mm
Largeur du Bandage	26 mm
Diamètre du trou de l'Axe	15 mm
Longueur de moyeu	32 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370

Numéro de commande 00860912

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH