

# KAPPA LOAD

9650FTP300P64 CL97

EAN 4031582314281

Bestelnummer 00830240



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
---------------	-----------

Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
-----------------	-----------

Verloop	● ● ● ● ○
---------	-----------

Corrosieweerstand	● ● ● ● ○
-------------------	-----------

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Kappa load
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	2400 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	2000 kg
Statisch Draagvermogen	4000 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	355 mm
Totale breedte	140 mm
Totaal gewicht	21,33 kg

## WIEL

Wielkern materiaal	Gietijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Precisie kogellagers
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	300 mm
Breedte Loopvlak	80 mm
Breedte wielkern	80 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D

## VORK

Materiaal	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Breed, versterkt
Zwenklager	Precisie kogellager
Kleur	Zink-ijzer (transparant)
Offset	76 mm
Zwenk radius	230 mm
Uitzwenking	460 mm
	✓
Diameter koepel	140 mm

## BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	175 mm
Breedte plaat	140 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	105 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	140 mm
Diameter bevestigingsgat	15 mm

# KAPPA LOAD

9650FTP300P64 CL97

EAN 4031582314281  
Bestelnummer 00830240



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

