



ROUE

Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	36 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	45 mm
Type de roulement	Roller Bea

RACCORD

Diamètre du trou central	8 mm
Longueur de la vis	65 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ○ ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Maxtech
Capacité de charge à 3 km/h	200 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	-4080 °C
Poids	0.33 kg