ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL27 black

EAN 4031582382884

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

Материал корпуса	Термопластичные синтетические материалы, Термостойкий
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Втулка сухого подшипника
Цвет Колесо	черный
Диаметр	75 mm
Ширина Протектор	25 mm
Диаметр отверстия Ось	8 mm
Длина хаба	27 mm
Ширина тела	25 mm
Твердость Протектор (D)	80 Береговая дорога D

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●○○
Шум движения	●●○○○
Исчезновение	●●●●●
Устойчивость к коррозии	●●●●●

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Duratech heat
Тип	Колесо
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	50 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Да
Грузоподъемность статическая	100 kg
Диапазон температур (минимальный)	-40 °C
Диапазон температур (максимальный)	134 °C
Общий вес	0,08 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL27 black

EAN 4031582382884

Номер заказа 00039930

Чертежи изделия



© Copyright 2026 TENTE International GmbH