

# MAXTECH

UAP160X40-Ø20 HL60 RED

EAN 4031582322989



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Maxtech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	350 kg
Nosnost 6 km/h	300 kg
Statická Nosnost	700 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,775 kg

## KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	160 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Průměr otvoru pro šroub	20 mm
Délka náboje	60 mm
Tvrdost Běhoun (D)	60 Shore D

# MAXTECH

UAP160X40-Ø20 HL60 RED

EAN 4031582322989



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

