

NOVATECH

ETP060X20-Ø20 HL12

EAN 4031582419030



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●●○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●○

Стойкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту Novatech

Тип корпусу Колесо

Обвантажопідйомність 3 км/год 100 kg

Статичний Вантажопідйомність 200 kg

Діапазон температур (мінімальний) -20 °C

Діапазон температур (максимальний) 60 °C

Загальна вага 0,14 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Сталь, залізо
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлитий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	60 mm
Протектор	20 mm
Діаметр отвору Вісь	20 mm
Довжина хаба	12 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

