

ALPHA

3478U00125P62

EAN 4031582030129



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Alpha
Tipo	Rueda fija
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	250 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	500 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-40 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Altura total	155 mm
Ancho total	85 mm
Peso total	0.61 kg

SOPORTE

Material de la carcasa	Chapa de acero, pesada
Forma de Horquilla Forma	Ancho
Color	Pasivado azul

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Cojinete liso
Eje	Enroscado con tuerca
Color Aro	Blanco natural
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	125 mm
Ancho de Banda de rodadura	40 mm
Anchura del cuerpo	40 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	75 Shore D

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa rectangular
Longitud de la placa	103 mm
Anchura de la placa	85 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)	77 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	60 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)	77 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	80 mm
Diámetro del orificio de la placa	9 mm

ALPHA

3478UOO125P62

EAN 4031582030129

Número de pedido 00004949

Planos del producto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

