

# AGILA

2470DYK100R47-27-30

EAN 4031582341393



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam                  | Agila                           |
| Type                         | Zwenkwiel                       |
| Standaard                    | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 80 kg                           |
| Elektrisch geleidend         | ✓                               |
| Statisch Draagvermogen       | 160 kg                          |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                          |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C                           |
| Totale hoogte                | 138 mm                          |

## WIEL

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Wielkern materiaal            | Staalplaat                                  |
| Materiaal loopvlak            | Massief rubber, zwart, elektrisch geleidend |
| Lager                         | Konuskogellager                             |
| Afdekkapjes                   | Met afdekkapjes                             |
| Diameter                      | 100 mm                                      |
| Breedte Loopvlak              | 32 mm                                       |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 80 Shore A                                  |

## VORK

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Materiaal    | Staalplaat, medium      |
| Vork Vorm    | Breed                   |
| Zwenklager   | Dubbele kogeldraaikrans |
| Offset       | 38 mm                   |
| Zwenk radius | 88 mm                   |
| Uitzwenking  | 176 mm                  |

## BEVESTIGING

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Type bevestiging                | Synthetische expander, vierkant                                    |
| Expander bevestiging (minimaal) | 27 mm  |
| Expander bevestiging (maximaal) | 30 mm  |
| Tip                             | Geef de vereiste binnendiameter van de buis aan bij het bestellen. |

# AGILA

2470DYK100R47-27-30

EAN 4031582341393



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

