

FORMA

6944UFP150R26-28 S45 4XM8 GREY

EAN 4031582476279



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ● ○

Bruit de mouvement ● ● ● ● ○

Usure ● ● ● ● ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Forma
Type de boîtier	Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé
Capacité de charge à 3 km/h	135 kg
Plage de température (minimale)	-18 °C
Plage de température (maximale)	120 °C
Hauteur	177 mm

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	18 mm
Dureté du bandage (A)	60 Shore A

CHAPE

Matériau	Zamac / Aluminium
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Roulement à billes de précision
Déport	57 mm
Rayon d'encombrement	137 mm

FIXATION

Type de fixation	Tige pour roulette à blocage centralisé
Diamètre du trou central	28 mm
Longueur de la vis	97 mm

FORMA

6944UFP150R26-28 S45 4XM8 GREY

EAN 4031582476279



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

