

LUMINA

AA20YOI050L51-8 9011/9011

EAN 4031582341126

Número de encomenda 00074226



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●○○

Resistência à corrosão ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Nome do produto | Lumina |
| Tipo | Rodízio giratório |
| Padrão | EN12528 - Rodas de mobiliário |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 40 kg |
| Elétrico condutivo | ✓ |
| Capacidade de carga estática | 80 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C |
| Altura total | 56 mm |
| Largura geral | 55 mm |
| Peso geral | 0,08 kg |

RODA

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Material do centro da roda | Polipropileno, eletro-condutivo |
| Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
| Rolamento | Rolamento liso com espaçador |
| Eixo | Rivetado |
| Cor do Piso | Preto grafite (RAL9011) |
| Cor da Roda | Preto grafite (RAL9011) |
| Anti-fios | Sem anti-fios |
| Diâmetro | 50 mm |
| Largura do Piso | 7 mm |
| Diâmetro do furo do eixo | 0 mm |
| Comprimento do cubo | 0 mm |
| Largura do corpo | 7 mm |
| Dureza do Piso (D) | 65 Shore D |

SUORTE

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Material | Polipropileno |
| Em Forma de Garfo | Roda dupla com suporte, fechada |
| Rolamento giratório | Com espiga, giratória |
| Cor | Preto grafite (RAL9011) |
| Offset | 20 mm |
| Raio giratório | 52 mm |
| Interferência giratória | 104 mm |
| Diâmetro do dome | 0 mm |

ENCAIXE

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Tipo de fixação | Furo passante para encaixe B10 |
| Diâmetro do furo | 8 mm |

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

LUMINA

AA20YOI050L51-8 9011/9011

EAN 4031582341126

Número de encomenda 00074226



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

