

COMPACTA

2198POI014P60-30X17

EAN 4031582435641



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●●●

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit | Compacta |
| Type | Roulette fixe |
| Norme | EN12528 - Roulettes d'ameublement |
| Capacité de charge à 3 km/h | 25 kg |
| Capacité de charge statique | 50 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 17 mm |
| Poids | 0,011 kg |

ROUE

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Corps de roue | Polypropylène |
| Bandage | Identique au corps de roue |
| Roulement | Moyeu lisse avec entretoise |
| Axe | Riveté |
| Pare-fils | Sans pare-fils |
| Diamètre | 14 mm |
| Largeur du bandage | 14 mm |
| Dureté du bandage (D) | 65 Shore D |

CHAPE

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Matériau | Tôle d'acier, moyenne |
| Forme de la chape | Anguleuse |

FIXATION

| | |
|--|-----------------------|
| Type de fixation | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine | 30 mm |
| Largeur de la platine | 17 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 20 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 20 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 4 mm |

COMPACTA

2198POI014P60-30X17

EAN 4031582435641



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

